

SDS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 4 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.8 mm
Código	2749360000
Tipo	SDS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118895582
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	210 mm	Anchura (pulgadas)	8.2677 inch
Longitud	205 mm	Longitud (pulgadas)	8.0709 inch
Diámetro	4 mm	Peso neto	44 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador de pala plana 0,8x4	Versión	recto
--------------------------	------------------------------------	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	4 mm	Solidez de caña (A)	0.8 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	100 mm
Tipo de cuchilla	A		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		