



Destornillador para tornillos de estrella, tipo Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2- PH, accionamiento según ISO 8764- PH, punta cromo superior, mango blando Soft-Finish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 6 mm, 100 mm, Solidez de caña (A): 2
Código	2749420000
Tipo	SDK PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118895643
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	220 mm	Anchura (pulgadas)	8.6614 inch
Peso neto	76.56 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador de estrella, tipo Phillips, tamaño 2	Versión	recto
--------------------------	-----------------------------------------------------	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	6 mm	Forma	Philips, redondo
Tamaño	2	Longitud de caña	100 mm
Dimens. caña destornillador de estrella	2		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		