



Destornillador para tornillos de estrella, Tipo Pozidriv SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, accionamiento según ISO 8764-PZ, punta cromo superior, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 8 mm, 150 mm, Solidez de caña (A): 3
Código	<a href="#">2749460000</a>
Tipo	SDK PZ3 X 150
GTIN (EAN)	4050118895681
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Anchura	220 mm	Anchura (pulgadas)	8.6614 inch
Peso neto	124.96 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Datos técnicos**

Versión	recto
---------	-------

**Destornilladores y llaves**

Anchura de caña (B)	8 mm	Forma	Pozidrive, redondo
Tamaño	3	Longitud de caña	150 mm
Dimens. caña destornillador de estrella	3		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		