



Destornillador Torx® TH con agujero en la punta de la caña (Tamper Resistant), SD TH para atornillar tornillos de seguridad Torx® y Torx® -TH (perfil vástago medio), punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Longitud de caña: 80 mm
Código	<a href="#">2749500000</a>
Tipo	SD T10 TR X 80
GTIN (EAN)	4050118895827
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Anchura	185 mm	Anchura (pulgadas)	7.2835 inch
Diámetro	10 mm	Peso neto	33.44 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Destornillador, TR 10
--------------------------	-----------------------

**Destornilladores y llaves**

Anchura de caña (B)	3 mm	Forma	Torx
Tamaño	T10	Longitud de caña	80 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		