



Destornillador Torx® TH con agujero en la punta de la caña (Tamper Resistant), SD TH para atornillar tornillos de seguridad Torx® y Torx® -TH (perfil vástago medio), punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Longitud de caña: 80 mm
Código	2749510000
Tipo	SD T15 TR X 80
GTIN (EAN)	4050118895834
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	185 mm	Anchura (pulgadas)	7.2835 inch
Diámetro	15 mm	Peso neto	40 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador, TR 15
--------------------------	-----------------------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	3.5 mm	Forma	Torx
Tamaño	T15	Longitud de caña	80 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		