



Destornillador Torx® TH con agujero en la punta de la caña (Tamper Resistant), SD TH para atornillar tornillos de seguridad Torx® y Torx® -TH (perfil vástago medio), punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

**Datos generales para pedido**

Versión	Destornillador, Longitud de caña: 80 mm
Código	<a href="#">2749510000</a>
Tipo	SD T15 TR X 80
GTIN (EAN)	4050118895834
Cantidad	1 Pieza

**SD T15 TR X 80**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Anchura	185 mm	Anchura (pulgadas)	7.2835 inch
Diámetro	15 mm	Peso neto	40 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	No afectado
RoHS	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Destornillador, TR 15
--------------------------	-----------------------

**Destornilladores y llaves**

Anchura de caña (B)	15 mm	Forma	Torx
Tamaño	T15	Longitud de caña	80 mm

**Clasificaciones**

ETIM 6.0	EC000801	ETIM 7.0	EC000801
ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 9.0	21-04-04-13
ECLASS 9.1	21-04-04-13	ECLASS 10.0	21-04-04-13
ECLASS 11.0	21-04-04-13	ECLASS 12.0	21-04-04-13
ECLASS 13.0	21-04-04-13	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		