



Destornillador Torx® TH con agujero en la punta de la caña (Tamper Resistant), SD TH para atornillar tornillos de seguridad Torx® y Torx® -TH (perfil vástago medio), punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Longitud de caña: 100 mm
Código	2749530000
Tipo	SD T25 TR X 100
GTIN (EAN)	4050118895858
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	205 mm	Anchura (pulgadas)	8.0709 inch
Diámetro	25 mm	Peso neto	40.48 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador, TR 25
--------------------------	-----------------------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	4.5 mm	Forma	Torx
Tamaño	T25	Longitud de caña	100 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		