



Destornillador Torx® TH con agujero en la punta de la caña (Tamper Resistant), SD TH para atornillar tornillos de seguridad Torx® y Torx® -TH (perfil vástago medio), punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Longitud de caña: 115 mm
Código	<a href="#">2749540000</a>
Tipo	SD T30 TR X 115
GTIN (EAN)	4050118895865
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Anchura	230 mm	Anchura (pulgadas)	9.0551 inch
Diámetro	30 mm	Peso neto	80.96 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Destornillador, TR 30
--------------------------	-----------------------

**Destornilladores y llaves**

Anchura de caña (B)	6 mm	Forma	Torx
Tamaño	T30	Longitud de caña	115 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		