



Destornillador Torx® TH con agujero en la punta de la caña (Tamper Resistant), SD TH para atornillar tornillos de seguridad Torx® y Torx® -TH (perfil vástago medio), punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Longitud de caña: 115 mm
Código	2749550000
Tipo	SD T40 TR X 115
GTIN (EAN)	4050118895872
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	230 mm	Anchura (pulgadas)	9.0551 inch
Diámetro	40 mm	Peso neto	90.64 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador, TR 40
--------------------------	-----------------------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	7 mm	Forma	Torx
Tamaño	T40	Longitud de caña	115 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		