



### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Destornillador, Anchura de caña (B): 3 mm, Longitud de caña: 70 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm |
| Código     | <a href="#">2749560000</a>  |
| Tipo       | SD TO 0,6X3,0   |
| GTIN (EAN) | 4050118895889   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|          |        |                     |             |
|----------|--------|---------------------|-------------|
| Longitud | 180 mm | Longitud (pulgadas) | 7.0866 inch |
| Diámetro | 3 mm   | Peso neto           | 30.8 g      |

**Conformidad medioambiental del producto**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado                           |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

**Datos técnicos**

|                          |   |         |                      |
|--------------------------|---|---------|----------------------|
| Descripción del artículo | Destornillador para tornillos de cabeza ranurada acodado, 0,6 x 3,0 | Versión | acodado a la derecha |
|--------------------------|---|---------|----------------------|

**Destornilladores y llaves**

|                     |        |                     |        |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Anchura de caña (B) | 3 mm   | Solidez de caña (A) | 0.6 mm |
| Forma               | Ranura | Longitud de caña    | 70 mm  |
| Tipo de cuchilla    | A      |                     |        |

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000158    | ETIM 9.0    | EC000158    |
| ETIM 10.0   | EC000158    | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 |             |             |