



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 2 mm, Longitud de caña: 60 mm, Solidez de caña (A): 0.4 mm
Código	2749780000
Tipo	SDIS 0.4X2.0X60
GTIN (EAN)	4050118896527
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

Anchura	164 mm	Anchura (pulgadas)	6.4567 inch
Longitud	165 mm	Longitud (pulgadas)	6.4961 inch
Diámetro	2 mm	Peso neto	29.04 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador con aislamiento VDE de pala plana 0,4x2,0x60	Versión	recto
--------------------------	---	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	2 mm	Solidez de caña (A)	0.4 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	60 mm
Tipo de cuchilla	A		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		