

SDIS 0.4X2.5X75



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 2.5 mm, Longitud de caña: 75 mm, Solidez de caña (A): 0.4 mm
Código	2749790000
Tipo	SDIS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118896534
Cantidad	1 Pieza

SDIS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Longitud	180 mm	Longitud (pulgadas)	7.0866 inch
Diámetro	2.5 mm	Peso neto	32 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador con aislamiento VDE de pala plana 0,4x2,5x75	Versión	recto
--------------------------	---	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	2.5 mm	Solidez de caña (A)	0.4 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	75 mm
Tipo de cuchilla	A		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		