

## SDIS 0.5X3.0X100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 3 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.5 mm
Código	<a href="#">2749800000</a>
Tipo	SDIS 0.5X3.0X100
GTIN (EAN)	4050118896541
Cantidad	1 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



### Dimensiones y pesos

Longitud	205 mm	Longitud (pulgadas)	8.0709 inch
Diámetro	3 mm	Peso neto	33 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador con aislamiento VDE de pala plana 0,5x3,0x100	Versión	recto
--------------------------	--	---------	-------

### Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	3 mm	Solidez de caña (A)	0.5 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	100 mm
Tipo de cuchilla	B		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		