

SDIS 1.0X4.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 4.5 mm, Longitud de caña: 125 mm, Solidez de caña (A): 1 mm
Código	2749830000
Tipo	SDIS 1.0X4.5X125
GTIN (EAN)	4050118897036
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

Longitud	230 mm	Longitud (pulgadas)	9.0551 inch
Diámetro	4.5 mm	Peso neto	55 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador con aislamiento VDE con caña para tornillos de cabeza ranurada 1,0x4,5x125	Versión	recto
--------------------------	---	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	4.5 mm	Solidez de caña (A)	1 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	125 mm
Tipo de cuchilla	B		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		