



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 5.5 mm, Longitud de caña: 125 mm, Solidez de caña (A): 1 mm
Código	<a href="#">2749850000</a>
Tipo	SDIS 1.0X5.5X125
GTIN (EAN)	4050118897050
Cantidad	1 Pieza

**SDIS 1.0X5.5X125**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Longitud	240 mm	Longitud (pulgadas)	9.4488 inch
Diámetro	5.5 mm	Peso neto	82.72 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado

RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Destornillador con aislamiento VDE con caña para tornillos de cabeza ranurada 1,0x5,5x125	Versión	recto
--------------------------	---	---------	-------

**Destornilladores y llaves**

Anchura de caña (B)	5.5 mm	Solidez de caña (A)	1 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	125 mm
Tipo de cuchilla	B		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		