



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 6.5 mm, Longitud de caña: 150 mm, Solidez de caña (A): 1.2 mm
Código	2749860000
Tipo	SDIS 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118897067
Cantidad	1 Pieza

SDIS 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Longitud	265 mm	Longitud (pulgadas)	10.433 inch
Diámetro	6.5 mm	Peso neto	113 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador con aislamiento VDE de pala plana 1,2x6,5x150	Versión	recto
--------------------------	--	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	6.5 mm	Solidez de caña (A)	1.2 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	150 mm
Tipo de cuchilla	B		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		