

SDIS 1.2X8.0X175

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 8 mm, Longitud de caña: 175 mm, Solidez de caña (A): 1.6 mm
Código	2749870000
Tipo	SDIS 1.2X8.0X175
GTIN (EAN)	4050118897074
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

Longitud	290 mm	Longitud (pulgadas)	11.4173 inch
Diámetro	8 mm	Peso neto	132 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador con aislamiento VDE de pala plana 1,6x8,0x175	Versión	recto
--------------------------	--	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	8 mm	Solidez de caña (A)	1.6 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	175 mm
Tipo de cuchilla	B		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		