



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Destornillador, Anchura de caña (B): 8 mm, Longitud de caña: 175 mm, Solidez de caña (A): 1.6 mm |
| Código | 2749870000 |
| Tipo | SDIS 1.2X8.0X175 |
| GTIN (EAN) | 4050118897074 |
| Cantidad | 1 Pieza |

SDIS 1.2X8.0X175

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

| | | | |
|----------|--------|---------------------|--------------|
| Longitud | 290 mm | Longitud (pulgadas) | 11.4173 inch |
| Diámetro | 8 mm | Peso neto | 132 g |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos técnicos

| | | | |
|--------------------------|--|---------|-------|
| Descripción del artículo | Destornillador con aislamiento VDE de pala plana 1,6x8,0x175 | Versión | recto |
|--------------------------|--|---------|-------|

Destornilladores y llaves

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Anchura de caña (B) | 8 mm | Solidez de caña (A) | 1.6 mm |
| Forma | Ranura | Longitud de caña | 175 mm |
| Tipo de cuchilla | B | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ETIM 10.0 | EC000158 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 | | |