



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz con aislamiento VDE, tipo Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, fuerza de accionamiento conforme a ISO 8764-PH, empuñadura SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 0 mm, 60 mm, Solidez de caña (A): 0
Código	2749880000
Tipo	SDIK PH0 X 60
GTIN (EAN)	4050118897081
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Anchura	165 mm	Anchura (pulgadas)	6.4961 inch
Peso neto	30.8 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador de estrella con aislamiento VDE, tipo Phillips, tam. 0	Versión	recto
--------------------------	---	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	0 mm	Forma	Philips, redondo
Tamaño	0	Longitud de caña	60 mm
Dimens. caña destornillador de estrella	0		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		