

1000 V
△ IEC 60900

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz con aislamiento VDE, tipo Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, fuerza de accionamiento conforme a ISO 8764-PH, empuñadura SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 1 mm, 80 mm, Solidez de caña (A): 1
Código	2749890000
Tipo	SDIK PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897098
Cantidad	1 Pieza

SDIK PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Anchura	185 mm	Anchura (pulgadas)	7.2835 inch
Peso neto	50 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador de estrella con aislamiento VDE, tipo Phillips, tam. 1	Versión	recto
--------------------------	---	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	1 mm	Forma	Philips, redondo
Tamaño	1	Longitud de caña	80 mm
Dimens. caña destornillador de estrella	1		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		