



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz con aislamiento VDE, tipo Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, fuerza de accionamiento conforme a ISO 8764-PH, empuñadura SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 2 mm, 100 mm, Solidez de caña (A): 2
Código	2749900000
Tipo	SDIK PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897203
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

Anchura	220 mm	Anchura (pulgadas)	8.6614 inch
Peso neto	95 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador de estrella con aislamiento VDE, tipo Phillips, tam. 2	Versión	recto
--------------------------	---	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	2 mm	Forma	Philips, redondo
Tamaño	2	Longitud de caña	100 mm
Dimens. caña destornillador de estrella	2		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		