



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz con aislamiento VDE, tipo Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, fuerza de accionamiento conforme a ISO 8764-PH, empuñadura SoftFinish

### Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 3 mm, 150 mm, Solidez de caña (A): 3
Código	<a href="#">2749910000</a>
Tipo	SDIK PH3 X 150
GTIN (EAN)	4050118897210
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



#### Dimensiones y pesos

Anchura	270 mm	Anchura (pulgadas)	10.6299 inch
Peso neto	124.08 g		

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae 14 1

#### Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador de estrella con aislamiento VDE, tipo Phillips, tam. 3	Versión	recto
--------------------------	---	---------	-------

#### Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	3 mm	Forma	Philips, redondo
Tamaño	3	Longitud de caña	150 mm
Dimens. caña destornillador de estrella	3		

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		