



1000V

△ IEC 60900

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz con aislamiento VDE, tipo Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, fuerza de accionamiento conforme a ISO 8764-PH, empuñadura SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 3 mm, 150 mm, Solidez de caña (A): 3
Código	2749910000
Tipo	SDIK PH3 X 150
GTIN (EAN)	4050118897210
Cantidad	1 Pieza

SDIK PH3 X 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Anchura	270 mm	Anchura (pulgadas)	10.6299 inch
Peso neto	124.08 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador de estrella con aislamiento VDE, tipo Phillips, tam. 3	Versión	recto
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	3 mm	Forma	Philips, redondo
Tamaño	3	Longitud de caña	150 mm
Dimens. caña destornillador de estrella	3		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		