



Destornillador para tornillos de estrella con aislamiento VDE, tipo Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, accionamiento según ISO 8764-PZ, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Destornillador, Anchura de caña (B): 1 mm, 80 mm, Solidez de caña (A): 1 |
| Código | 2749920000 |
| Tipo | SDIK PZ1 X 80 |
| GTIN (EAN) | 4050118897227 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|-------------|
| Anchura | 185 mm | Anchura (pulgadas) | 7.2835 inch |
| Peso neto | 46 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos técnicos

| | | | |
|--------------------------|---|---------|-------|
| Descripción del artículo | Destornillador de estrella con aislamiento VDE, tipo Pozidriv, tam. 1 | Versión | recto |
|--------------------------|---|---------|-------|

Destornilladores y llaves

| | | | |
|---|------|------------------|--------------------|
| Anchura de caña (B) | 1 mm | Forma | Pozidrive, redondo |
| Tamaño | 1 | Longitud de caña | 80 mm |
| Dimens. caña destornillador de estrella | 1 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ETIM 10.0 | EC000144 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 | | |