

## SDIK PZ1 X 80



1000V  
IEC 60900

Destornillador para tornillos de estrella con aislamiento VDE, tipo Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, accionamiento según ISO 8764-PZ, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 1 mm, 80 mm, Solidez de caña (A): 1
Código	<a href="#">2749920000</a>
Tipo	SDIK PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897227
Cantidad	1 Pieza

## SDIK PZ1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



### Dimensiones y pesos

Anchura	185 mm	Anchura (pulgadas)	7.2835 inch
Peso neto	46 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador de estrella con aislamiento VDE, tipo Pozidriv, tam. 1	Versión	recto
--------------------------	---	---------	-------

### Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	1 mm	Forma	Pozidrive, redondo
Tamaño	1	Longitud de caña	80 mm
Dimens. caña destornillador de estrella	1		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		