



Destornillador para tornillos de estrella con aislamiento VDE, tipo Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, accionamiento según ISO 8764-PZ, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 2 mm, 100 mm, Solidez de caña (A): 2
Código	2749930000
Tipo	SDIK PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897234
Cantidad	1 Pieza

SDIK PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Anchura	215 mm	Anchura (pulgadas)	8.4645 inch
Peso neto	82.72 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador de estrella con aislamiento VDE, tipo Pozidriv, tam. 2	Versión	recto
--------------------------	---	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	2 mm	Forma	Pozidrive, redondo
Tamaño	2	Longitud de caña	100 mm
Dimens. caña destornillador de estrella	2		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		