



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 1 mm, 80 mm, Solidez de caña (A): 1
Código	2749960000
Tipo	SDIPM PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897265
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

Anchura	185 mm	Anchura (pulgadas)	7.2835 inch
Peso neto	40.48 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	SlimLine, Destornillador de estrella con aislamiento VDE, tipo Phillips, tam. 1	Versión	recto
--------------------------	---	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	1 mm	Forma	Estrella, Philips, redondo
Tamaño	1	Longitud de caña	80 mm
Dimens. caña destornillador de estrella	1		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		