



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm
Código	<a href="#">2749980000</a>
Tipo	SDIZ 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118897289
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Anchura	205 mm	Anchura (pulgadas)	8.0709 inch
Peso neto	40 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Destornillador con aislamiento VDE con caña de espiga 0,6x3,5x100
--------------------------	---

**Destornilladores y llaves**

Solidez de caña (A)	0.6 mm	Forma	Ranura
Longitud de caña	100 mm	Tipo de cuchilla	A

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		