

## SD EL 0.3X1.5X40 PICO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

### Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 1.5 mm, Longitud de caña: 40 mm, Solidez de caña (A): 0.3 mm
Código	<a href="#">2750060000</a>
Tipo	SD EL 0.3X1.5X40 PICO
GTIN (EAN)	4050118897548
Cantidad	1 Pieza

**SD EL 0.3X1.5X40 PICO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Longitud	140 mm	Longitud (pulgadas)	5.5118 inch
Diámetro	1.5 mm	Peso neto	10.56 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Versión	recto
---------	-------

**Destornilladores y llaves**

Anchura de caña (B)	1.5 mm	Solidez de caña (A)	0.3 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	40 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		