

SD EL 0.4X2.0X60 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 2 mm, Longitud de caña: 60 mm, Solidez de caña (A): 0.4 mm
Código	2750070000
Tipo	SD EL 0.4X2.0X60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897555
Cantidad	1 Pieza

SD EL 0.4X2.0X60 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Longitud	160 mm	Longitud (pulgadas)	6.2992 inch
Diámetro	2 mm	Peso neto	11.44 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	No afectado
RoHS	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador de pala plana 0,4x2	Versión	recto
--------------------------	------------------------------------	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	2 mm	Solidez de caña (A)	0.4 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	60 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		