

**SD EL 0.4X2.5X75 PICO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

**Datos generales para pedido**

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 2.5 mm, Longitud de caña: 75 mm, Solidez de caña (A): 0.4 mm
Código	<a href="#">2750080000</a>
Tipo	SD EL 0.4X2.5X75 PICO
GTIN (EAN)	4050118897562
Cantidad	1 Pieza

**SD EL 0.4X2.5X75 PICO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Longitud	175 mm	Longitud (pulgadas)	6.8898 inch
Diámetro	2.5 mm	Peso neto	10.56 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	No afectado
RoHS	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Destornillador de pala plana 0,4x2,5	Versión	recto
--------------------------	--------------------------------------	---------	-------

**Destornilladores y llaves**

Anchura de caña (B)	2.5 mm	Solidez de caña (A)	0.4 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	75 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		