

SD EL 0.4X2.5X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 2.5 mm, Longitud de caña: 75 mm, Solidez de caña (A): 0.4 mm
Código	2750080000
Tipo	SD EL 0.4X2.5X75 PICO
GTIN (EAN)	4050118897562
Cantidad	1 Pieza

SD EL 0.4X2.5X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Longitud	175 mm	Longitud (pulgadas)	6.8898 inch
Diámetro	2.5 mm	Peso neto	10.56 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Destornillador de pala plana 0,4x2,5	Versión	recto
--------------------------	--------------------------------------	---------	-------

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	2.5 mm	Solidez de caña (A)	0.4 mm
Forma	Ranura	Longitud de caña	75 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		