

**KCMA-18-150-1A-1VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Imagen de producto,  
Similar a la ilustración**

Convertidores de corriente para reequipamiento

Características:

- especialmente apto para su uso en lugares de difícil acceso
- sin necesidad de cortar los conductores primarios
- Desmontaje del convertidor de corriente sin herramientas adicionales

**Datos generales para pedido**

Versión	Corriente principal: 150 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 1 VA, Clase de exactitud: 1, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Código	<a href="#">2753010000</a>
Tipo	KCMA-18-150-1A-1VA-1
GTIN (EAN)	4050118896923
Cantidad	1 Pieza
Fabricante	MBS AG

## KCMA-18-150-1A-1VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Dimensiones y pesos

Profundidad	59 mm	Profundidad (pulgadas)	2.3228 inch
Altura	80.1 mm	Altura (pulgadas)	3.1535 inch
Anchura	49 mm	Anchura (pulgadas)	1.9291 inch
Peso neto	329 g		

## Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-5 °C...50 °C
-------------------------------	-------------------------	---------------

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS	
------	--

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

## Características eléctricas

Clase de exactitud	1	Corriente secundaria	0...1 A
Carga	1 VA	Corriente principal	150 A

## Características técnicas

Longitud de cable	2.5 m	Tipo de protección	IP20
Frecuencia nominal	50 Hz		

## Dimensiones de los conductores con corriente

Tipo de conductor	Solo conductor aislado	Conductor redondo	18.50 mm
Lugar de instalación	Uso en interiores		

## Coordinadas de aislamiento

Clase de exactitud	1
--------------------	---

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**KCMA-18-150-1A-1VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**