

KCMA-18-200-1A-1.5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Imagen de producto,
Similar a la ilustración**

Convertidores de corriente para reequipamiento

Características:

- especialmente apto para su uso en lugares de difícil acceso
- sin necesidad de cortar los conductores primarios
- Desmontaje del convertidor de corriente sin herramientas adicionales

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Corriente principal: 200 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 1.5 VA, Clase de exactitud: 1, Convertidor de corriente de núcleo dividido |
| Código | 2753020000 |
| Tipo | KCMA-18-200-1A-1.5VA-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896916 |
| Cantidad | 1 Pieza |
| Fabricante | MBS AG |

KCMA-18-200-1A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 59 mm | Profundidad (pulgadas) | 2.3228 inch |
| Altura | 80.1 mm | Altura (pulgadas) | 3.1535 inch |
| Anchura | 49 mm | Anchura (pulgadas) | 1.9291 inch |
| Peso neto | 345 g | | |

Temperaturas

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio | -5 °C...50 °C |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin excepción

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Características eléctricas

| | | | |
|--------------------|--------|----------------------|---------|
| Clase de exactitud | 1 | Corriente secundaria | 0...1 A |
| Carga | 1.5 VA | Corriente principal | 200 A |

Características técnicas

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------|------|
| Longitud de cable | 2.5 m | Tipo de protección | IP20 |
| Frecuencia nominal | 50 Hz | | |

Dimensiones de los conductores con corriente

| | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------|----------|
| Tipo de conductor | Solo conductor aislado | Conductor redondo | 18.50 mm |
| Lugar de instalación | Uso en interiores | | |

Coordenadas de aislamiento

| | |
|--------------------|---|
| Clase de exactitud | 1 |
|--------------------|---|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

KCMA-18-200-1A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings