

MCV APG 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Los conectores macho para nuestro sistema de WeiCoS están disponibles para todos los sistemas de conexión diferentes. La gama de productos incluye conectores pre-montados de 1 a 10 polos y la posibilidad de un montaje individual. Esto garantiza la máxima flexibilidad para cada aplicación. Los accesorios personalizados aumentan la seguridad y la protección contra las influencias ambientales.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|----------------------------|
| Versión | Serie A, Tapa final |
| Código | 2762380000 |
| Tipo | MCV APG 6 |
| GTIN (EAN) | 4064675021384 |
| Cantidad | 50 Pieza |

MCV APG 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 41.8 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.6457 inch |
| Altura | 24.3 mm | Altura (pulgadas) | 0.9567 inch |
| Anchura | 2.45 mm | Anchura (pulgadas) | 0.0965 inch |
| Peso neto | 0.5 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|---|----------------|---|--------|
| Temperatura ambiente | -60 °C...85 °C | Temperatura permanente de trabajo, min. | -60 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. | 130 °C | | |

Datos del material

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|--------------|
| Material básico | Wemid | Color | Beige oscuro |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | | |

Otros datos técnicos

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| con espiga de sujeción | Sí | enclavable | Sí |
| Tipo de fijación | enclavado | Tipo de montaje | enclavado |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |