



Productos de venta por metros, cable de fibra óptica, POF

Datos generales para pedido

Versión	Cable de cadena de arrastre, 980 µm, PUR
Código	2763640000
Tipo	IE-FPOD2UG-500
GTIN (EAN)	4064675031116
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	23000 g
-----------	---------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...85 °C
Temperatura de colocación			

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos del cable

Color de revestimiento	verde	Número de conductores	2
Halógenos	No	Ciclos de flexión	6 mi
Código de color	naranja, negro		

Fibra óptica

Tipo de fibra	POF	Amortiguación	≤ 160 dB/km a 650 nm
Apertura numérica	0.5	Ancho de banda	> 35 MHz*100 m a 650 nm

Montaje del cable

Color de revestimiento	verde	Número de conductores	2
Diámetro de la funda, max.	8 mm	Material del revestimiento	PUR
Montaje del cable	Cadena de arrastre Breakout	Revestimiento primario	245.00 µm
Código de color	naranja, negro	Diámetro par de conductores	2.20 mm
Fuerza de tracción, máx.	1000 N	Diámetro del núcleo	980 µm

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Color	verde	Halógenos	No
Radio de torsión mínimo, repetido	60 mm	Radio de flexión, mín., Único	25 mm
Ciclos de flexión	6 mi	Ciclos de flexión según EN 60794-1-2- E8	r = 160 mm / 2 kg / 0,4 m/s

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ETIM 10.0	EC000034	ECLASS 14.0	27-06-18-03
ECLASS 15.0	27-06-18-03		

Dibujos

Dibujo detallado

