

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller ofrece las mangueras correspondientes para confeccionar de forma individual. Todas las mangueras son aptas para cadena de arrastre y se suministran por metros. Los colores utilizados para los conductores corresponden al estándar en la construcción de máquinas. Las capotas de conexión de los distribuidores M12 siempre contienen las mismas conexiones de bornes, así sólo se necesita una variante de cable.

Ventajas de la venta por metros de la manguera:

- Longitudes especiales de la manguera
- Sin partes sobrantes de cables
- Ya no se necesitan distintos espacios de almacenaje para las diferentes longitudes de cable
- Disponible en las longitudes deseadas.

Datos generales para pedido

Versión	Cable para sensores y actuadores, Número de polos: 11, 100 m, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código	2764930000
Tipo	SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100
GTIN (EAN)	4064675031178
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	en rollo de plástico

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 85.96 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso


Datos técnicos del cable

Longitud de cable	100 m	
Color de revestimiento	negro	
Resistencia al aceite	Yes	
Apto para cadena de arrastre	Sí	
Número de conductores	11	
Apantallado	No	
Halógenos	No	
Aislamiento	TPM	
Aceleración	5 m/s ²	
Radio de flexión mín., con movimiento	10 x diámetro del cable	
Radio de flexión mín., fijo	5 x diámetro del cable	
Ciclos de flexión	2 Mio	
Sección del conductor (impresión/online)	3 x 0,75 mm ² + 8 x 0,34 mm ²	
Velocidad	200 m/s	
Material de la funda	PUR	
Funda de conformidad con el estilo UL AWM	21198 (80 °C / 300 V)	
Resistencia a chispas de soldadura	No	
Código de color	blanco, verde, amarillo, gris, rosa, rojo, negro, violeta, azul, marrón, Verde/amarillo	
Resistencia a la torsión	0 °/m	
Gama de temperatura, fija	-50...80 °C	
Resistente a las salpicaduras de soldadura	No	
Gama de temperatura, móvil	-25...80 °C	
Número de polos	11	
Diámetro exterior	7.7 mm ± 0.3 mm	
Codificación de color (sección del conductor)	Sección del conductor	3 x 0.75 mm ²
	Codificación de color	azul
	Sección del conductor	8 x 0.34 mm ²
	Codificación de color	blanco

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

Dibujo detallado



$3 \times 0,75 \text{ mm}^2 + 8 \times 0,34 \text{ mm}^2$

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



El accesorio Screwty® es compatible con los conectores redondos M23 personalizables y con los conectores redondos M23 sobremoldeados, con una dimensión exterior de la tuerca estriada de $26,2 \pm 0,3$ mm. El par de apriete es de 2-2,5 Nm.

Datos generales para pedido

Tipo	SCREWTY M23	Versión	
Código	1981560000		Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702		
Cantidad	1 ST		

Herramienta para roscar prensaestopas Screwty® con función de par de apriete



La herramienta ideal para cualquier aplicación Screwty® es la herramienta multipropósito ideal para apretar todos los cables de actuador y sensores comunes. Screwty® facilita el trabajo con conectores redondos de difícil acceso. Permite aflojar y atornillar conectores simplemente girando con un esfuerzo reducido. Screwty® es una solución única y global que se adapta a la mayoría de los conductores y conectores de otros fabricantes (más del 90%). Screwty® se compone de una empuñadura con un adaptador estándar de 1/4 de pulgada. Por lo tanto, puede utilizarse para todos los tamaños: para los conectores enchufables M12 y M8 redondos, así como para los conectores personalizables M12F y M8F y para todos los conectores M23.

Datos generales para pedido

Tipo	1/4" HANDGRIFF	Versión	
Código	4294820000		Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248478279		
Cantidad	1 ST		