


URS CA 100 DUO 4-10MM²**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Código	2769030000
Tipo	URS CA 100 DUO 4-10MM²
GTIN (EAN)	4064675026310
Cantidad	1 Pieza

URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	100 mm	Altura (pulgadas)	3.937 inch
Anchura	160 mm	Anchura (pulgadas)	6.2992 inch
Peso neto	118 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Sección del terminal tubular, max.	10 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	4 mm ²
------------------------------------	--------------------	------------------------------------	-------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		