



Productos de venta por metros, cable de fibra óptica, POF

### Datos generales para pedido

Versión	Cable de sistema, 980 µm, Polietileno
Código	<a href="#">2781950000</a>
Tipo	IE-FPOB2EG-500
GTIN (EAN)	4064675057109
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Peso neto 24500 g

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -30 °C...70 °C      Temperatura de servicio -30 °C...70 °C  
 Temperatura de colocación

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos técnicos del cable

Color de revestimiento	verde	Número de conductores	2
Halógenos	No	Ciclos de flexión	10.000
Código de color	naranja, negro		

#### Fibra óptica

Tipo de fibra	POF	Amortiguación	≤ 160 dB/km a 650 nm
Apertura numérica	0.5	Ancho de banda	> 35 MHz*100 m a 650 nm

#### Montaje del cable

Color de revestimiento	verde	Número de conductores	2
Diámetro de la funda, max.	7.5 mm	Material del revestimiento	Polietileno
Montaje del cable	Mini-Breakout	Revestimiento primario	245.00 µm
Código de color	naranja, negro	Diámetro par de conductores	2.20 mm
Fuerza de tracción, máx.	1000 N	Diámetro del núcleo	980 µm

#### Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Color	verde	Halógenos	No
Ciclos de flexión	10.000		

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ETIM 10.0	EC000034	ECLASS 14.0	27-06-18-03
ECLASS 15.0	27-06-18-03		

**Dibujos**

**Dibujo detallado**

