



Productos de venta por metros, cable de fibra óptica, POF

Datos generales para pedido

Versión	Cable de sistema, 980 µm, Polietileno
Código	2781950000
Tipo	IE-FPOB2EG-500
GTIN (EAN)	4064675057109
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	24500 g
-----------	---------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-30 °C...70 °C	Temperatura de servicio	-30 °C...70 °C
Temperatura de colocación			

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos del cable

Color de revestimiento	verde	Número de conductores	2
Halógenos	No	Ciclos de flexión	10.000
Código de color	naranja, negro		

Fibra óptica

Tipo de fibra	POF	Amortiguación	≤ 160 dB/km a 650 nm
Apertura numérica	0.5	Ancho de banda	> 35 MHz*100 m a 650 nm

Montaje del cable

Color de revestimiento	verde	Número de conductores	2
Diámetro de la funda, max.	7.5 mm	Material del revestimiento	Polietileno
Montaje del cable	Mini-Breakout	Revestimiento primario	245.00 µm
Código de color	naranja, negro	Diámetro par de conductores	2.20 mm
Fuerza de tracción, máx.	1000 N	Diámetro del núcleo	980 µm

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Color	verde	Halógenos	No
Ciclos de flexión	10.000		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ETIM 10.0	EC000034	ECLASS 14.0	27-06-18-03
ECLASS 15.0	27-06-18-03		

Dibujos

Dibujo detallado

