

HDC-C-HE-BM0.3KO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Datos generales para pedido**

Versión	Conectores industriales, Contacto crimpado, HE, Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 0.3, torneado, aleación de cobre
Código	2784130000
Tipo	HDC-C-HE-BM0.3KO
GTIN (EAN)	4064675060826
Cantidad	10 Pieza

HDC-C-HE-BM0.3KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 50 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Datos generales

Diámetro de contacto macho Ø 2.48 mm

Longitud de desaislado, conexión nominal 7.5 mm

Tipo de conexión Conexión crimpada

Versión, conector HE

Sección de conexión del conductor, max. 0.3 mm²

Sección de conexión del conductor, min. 0.3 mm²

Superficie Constantán

Ciclos de enchufado ≥ 500

Tipo Hembra

Material básico aleación de cobre

Serie HE

Contactos torneado

Sección de conexión del conductor 0.3 - 0.3 mm²

Material del contacto aleación de cobre

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC000796

ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796

ECLASS 14.0 27-44-02-04

ECLASS 15.0 27-44-02-04