

**HDC-C-HE-SM0.5KO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Datos generales para pedido**

Versión	Conectores industriales, Contacto crimpado, HE, Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 0.5, torneado, aleación de cobre
Código	<a href="#">2784170000</a>
Tipo	HDC-C-HE-SM0.5KO
GTIN (EAN)	4064675061106
Cantidad	10 Pieza

**HDC-C-HE-SM0.5KO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 1.5 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención  
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Datos generales**

Diámetro de contacto macho Ø 2.48 mm

Longitud de desaislado, conexión nominal 7.5 mm

Tipo de conexión Conexión crimpada

Versión, conector HE

Sección de conexión del conductor, max. 0.5 mm<sup>2</sup>

Sección de conexión del conductor, min. 0.5 mm<sup>2</sup>

Superficie Constantán

Ciclos de enchufado ≥ 500

Tipo Macho

Material básico aleación de cobre

Serie HE

Contactos torneado

Sección de conexión del conductor 0.5 - 0.5 mm<sup>2</sup>

Material del contacto aleación de cobre

**Clasificaciones**

ETIM 8.0 EC000796

ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796

ECLASS 14.0 27-44-02-04

ECLASS 15.0 27-44-02-04