

**HDC-C-HE-BM0.3FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos generales para pedido**

Versión	Conectores industriales, Contacto crimpado, HE, Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 0.3, torneado, Hierro
Código	<a href="#">2784180000</a>
Tipo	HDC-C-HE-BM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061113
Cantidad	10 Pieza

**HDC-C-HE-BM0.3FE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 50 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención  
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Datos generales**

Diámetro de contacto macho Ø	2.48 mm	Longitud de desaislado, conexión nominal	7.5 mm
Tipo de conexión	Conexión crimpada	Versión, conector	HE
Sección de conexión del conductor, max.	0.3 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min. 0.3 mm <sup>2</sup>	
Superficie	Todos los demás	Ciclos de enchufado	≥ 500
Tipo	Hembra	Material básico	Hierro
Serie	HE	Contactos	torneado
Sección de conexión del conductor	0.3 - 0.3 mm <sup>2</sup>	Material del contacto	Hierro

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		