

HDC-C-HE-BM0.5FE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Datos generales para pedido**

Versión	Conectores industriales, Contacto crimpado, HE, Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 0.5, torneado, Hierro
Código	2784200000
Tipo	HDC-C-HE-BM0.5FE
GTIN (EAN)	4064675061137
Cantidad	10 Pieza

HDC-C-HE-BM0.5FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 1.5 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Datos generales

Diámetro de contacto macho Ø	2.48 mm
Tipo de conexión	Conexión crimpada
Sección de conexión del conductor, max.	0.5 mm ²
Superficie	Todos los demás
Tipo	Hembra
Serie	HE
Sección de conexión del conductor	0.5 - 0.5 mm ²

Longitud de desaislado, conexión nominal	7.5 mm
Versión, conector	HE
Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm ²
Ciclos de enchufado	≥ 500
Material básico	Hierro
Contactos	torneado
Material del contacto	Hierro

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796
ECLASS 15.0	27-44-02-04

ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 14.0	27-44-02-04