

## HDC-C-HE-SM0.5FE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, Contacto crimpado, HE, Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 0.5, torneado, Hierro
Código	<a href="#">2784210000</a>
Tipo	HDC-C-HE-SM0.5FE
GTIN (EAN)	4064675061144
Cantidad	10 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Peso neto 1.2 g

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

#### Datos generales

Diámetro de contacto macho Ø	2.48 mm	Longitud de desaislado, conexión nominal	7.5 mm
Tipo de conexión	Conexión crimpada	Versión, conector	HE
Sección de conexión del conductor, max.	0.5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Superficie	Todos los demás	Ciclos de enchufado	≥ 500
Tipo	Macho	Material básico	Hierro
Serie	HE	Contactos	torneado
Sección de conexión del conductor	0.5 - 0.5 mm <sup>2</sup>	Material del contacto	Hierro

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		