

HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - Conector, Hembra, Macho, Tamaño de instalación: 250
Código	2786460000
Tipo	HDC HP 250 R KIT
GTIN (EAN)	4064675064008
Cantidad	1 Pieza

HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	62.5 mm	Longitud (pulgadas)	2.4606 inch
Peso neto	218.11 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-50 °C ... 120 °C
--------------------	-------------------

Datos generales

Tamaño de instalación	250	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Color	negro	Tipo	Hembra, Macho
Material básico	aleación de cobre	Serie	HighPower
Sin halógenos	false	BG	250

Versión

Tamaño de instalación	250	Material básico	aleación de cobre
BG	250		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

