

HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalizar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

Versión	TwinMark, Señalizadores para cables y conductores, 3.2 - 6.4 mm, blanco
Código	2788640000
Tipo	HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M
GTIN (EAN)	4064675066651
Cantidad	1 Pieza

HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.77 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0303 inch
Anchura	10.7 mm	Anchura (pulgadas)	0.4213 inch
Longitud	75000 mm	Longitud (pulgadas)	2952.75 inch
Peso neto	1060 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	
Anchura	10.7 mm	
Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C	
Color	blanco	
Halógenos	No	
Longitud	75000 mm	
Material básico	Polyolefin	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Manguito retráctil en carrete
Impresora compatible		
Número de señalizadores por combinación	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers	

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	1.5 mm ²	Diámetro externo del conductor, max.	6.4 mm
Diámetro externo del conductor, min.	3.2 mm	diámetro externo del conductor	3.2 - 6.4 mm
Sección de conexión del conductor	1.5 - 6 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Accesorios**Cintas de color**

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versión
Código	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Cantidad	1 ST	