

CUTFIX PRO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Para cortar automáticamente en longitud cables individuales
- Elevada exactitud de repetición gracias a un preciso sistema de servoaccionamiento de corriente continua
- Interfaz para el control de la máquina automática de corte vía un PC compatible con IBM

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Máquinas automáticas, Máquina automática para cortar |
| Código | 2797190000 |
| Tipo | CUTFIX PRO |
| GTIN (EAN) | 4064675213192 |
| Cantidad | 1 Pieza |

CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 250 mm | Profundidad (pulgadas) | 9.8425 inch |
| Altura | 250 mm | Altura (pulgadas) | 9.8425 inch |
| Anchura | 300 mm | Anchura (pulgadas) | 11.811 inch |
| Peso neto | 11000 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |

Máquinas automáticas para cortar a medida

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Potencia de conexión | 0.1 kW | Código de cantidades máx. | Código de cantidad de pieza ajustable |
| Motor | eléctrico | Teclado | Pantalla táctil |
| Pantalla indicadora | Pantalla LCD | Preselección de longitudes, max. | 999999 mm |
| Preselección de longitudes, min. | 10 mm | Software | para intercambio de datos con PC compatible con IBM |
| Paso (diámetro máx.) | 8 mm de diámetro exterior | Conexión eléctrica | 100 - 240 V AC / 50/60 Hz |
| Conductores individuales flexibles/sólidos | máx. 10 mm ² / máx. 2,5 mm ² | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |

CUTFIX PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Accesorios/piezas de repuesto



- Para cortar automáticamente en longitud cables individuales
- Elevada exactitud de repetición gracias a un preciso sistema de servoaccionamiento de corriente continua
- Interfaz para el control de la máquina automática de corte vía un PC compatible con IBM

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Tipo | AIMESA V CUTFIX | Versión | |
| Código | 9054740000 | Accesorios, Pieza de repuesto | |
| GTIN (EAN) | 4032248 1045 12 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |