

## SU 10.16 BFSC P 35X 14

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

Versión	Conector para placa c.i., Tornillo de sujeción
Código	<a href="#">2812340000</a>
Tipo	SU 10.16 BFSC P 35X 14
GTIN (EAN)	4064675295495
Cantidad	50 Pieza
Valores característicos del producto	

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Peso neto 0.35 g

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos del material

Material de contacto Aleación de Cu Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C  
 Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C

#### Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984

#### Embalaje

Longitud de VPE 60.00 mm Anchura VPE 60.00 mm  
 Altura de VPE 25.00 mm

#### Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

Notas • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

#### Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002943