



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto





Cables equipados con 2 RJ45, ideales para aplicaciones de medición inteligentes, diferentes colores de acuerdo con la DIN VDE 0603-100. Los conectores machos cortos y cables con radio de flexión pequeño para espacios estrechos, capota con aislamiento circunferencial hacen posible la clase de protección IP30 en condición apareada.

Datos generales para pedido

Versión	Latiguillo, RJ45 IP30 (insertado), RJ45 IP30 (insertado), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m, , recto, 6 kV
Código	<u>2814850005</u>
Tipo	IE-C5ES8VO0005N40N40-O-K6KV
GTIN (EAN)	4064675301868
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-09-30T00:00:00+02:00



IE-C5ES8VO0005N40N40-O-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones			
Homologaciones	CE		
ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Longitud	0.5 m	Longitud (pulgadas)	19.685 inch
Peso neto	30 g		
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	-20 °C70 °C
Temperatura de colocación	0 °C50 °C	remperatura de servicio	-20 C70 C
Conformidad medioambiental			
Comormidad medicambienta	dei producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0	,1 % en peso	
Normas generales			
Conector norma	IEC 60603-7-51		
Normas			
Conector norma	IEC 60603-7-51		
Propiedades eléctricas	.20 00000 / 0 !		
Tensión de servicio	125 V	PoE / PoE+	conforme a IEEE 802.3af
Clavija de conexión			
Clavija de conexión derecha	RJ45, IP30 (insertado), contacto macho, recto, conector, con apantallamiento	Clavija de conexión izquierda	RJ45, IP30 (insertado), contacto macho, recto, conector, con apantallamiento
Conector derecho			
Clavija de conexión derecha	RJ45, IP30 (insertado), contacto macho, recto, conector, con apantallamiento		
Conector izquierdo			
Clavija de conexión izquierda	RJ45, IP30 (insertado), contacto macho, recto, conector, con apantallamiento		

Fecha de creación 14.11.2025 11:34:27 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



IE-C5ES8VO0005N40N40-O-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Diámetro de la funda	5,5 mm	Color de revestimiento	naranja	
Sección	4x2xAWG 26/7, 4x2x0,128 mm ²	Apantallamiento	SF/UTP	
Número de conductores	8	Diámetro del aislante	1 mm	
Aislamiento	PE	Material del revestimiento	PVC	
Montaje del cable	Doble aislamiento según VDE 0603-100	Código de color	Blanco/azul, Blanco/ naranja, Blanco/verde, Blanco/marrón	
Apantallamiento total	Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre, Lámina de aluminio			
Propiedades eléctricas cabl	е			
Sobretensión de choque nominal	6 kV	Tensión de servicio	125 V	
Categoría	Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)	Duración de la señal	5.1 ns/m	
Propiedades mecánicas y p	ropiedades de material c	able		
Color	naranja	Radio de flexión, mín., Único	5 x diámetro del cable	
Color Radio de flexión	naranja 4 x diámetro del cable	Radio de flexión, mín., Único Retardo de llama	5 x diámetro del cable in accordance with IEC 60332-1-2	
*			in accordance with IEC	
Radio de flexión Clasificaciones	4 x diámetro del cable	Retardo de llama	in accordance with IEC 60332-1-2	
Radio de flexión Clasificaciones ETIM 6.0	4 x diámetro del cable EC002599	Retardo de llama ETIM 7.0	in accordance with IEC 60332-1-2 EC002599	
Clasificaciones ETIM 6.0 ETIM 8.0	4 x diámetro del cable EC002599 EC002599	Retardo de llama ETIM 7.0 ETIM 9.0	in accordance with IEC 60332-1-2 EC002599 EC002599	
Clasificaciones ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	4 x diámetro del cable EC002599 EC002599 EC002599	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	in accordance with IEC 60332-1-2 EC002599 EC002599 27-06-03-08	
Clasificaciones ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	4 x diámetro del cable EC002599 EC002599 EC002599 27-06-03-08	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002599 EC002599 27-06-03-08 27-06-03-08	
Radio de flexión	4 x diámetro del cable EC002599 EC002599 EC002599	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	in accordance with IEC 60332-1-2 EC002599 EC002599 27-06-03-08	

Versión del catálogo / Dibujos

Weidmüller **₹**

IE-C5ES8VO0005N40N40-O-K6KV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Conductor de neutro



RJ45	1	red	1	RJ45
	2	orange	2	
	2	black	2	
	1	blue	J	
	5	white	5	
	6	green	6	
	7	yellow	7	
	Q	brown	Q	